



962492502

**Zásuvka s ochranným kontaktem, ŠVÝCARSKO, typ 13, Integro přístroj, bílá mat**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 10 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 50 Hz

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 55,50 mm

Šířka 55,50 mm

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 28 mm

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Konektivita**

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Vestavná instalace  
Upevnění šrouby

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Švýcarská norma, typ 13

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

**Texty**

Potisk Bez potisku

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení Se šroubovými svorkami

**Vhodné pro**

integro