



962492505

**Toma Suiza Tipo 13, Integro, antracita, mate**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Antracita
Código RAL	7021
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	28 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	Norma suiza tipo 13
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Sin protección adicional de contactos
Tipo de conexión	Con bornes roscados