



WXF003

Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle
Type de commutation	2 voies

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui