



WXF003

Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage	Mécanisme
----------------------------	-----------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Type de commutation	2 voies

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui