




WXF003

gallery Łącznik klawiszowy uniwersalny mechanizm 2M/1M 10AX

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płyta środkowa
------------------------	----------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click
----------------	-----------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	45 x 45 mm
Zakres głębokości wbudowania	34 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	34 mm

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2-kierunkowy
--------------	--------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Przycisk	Tak

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak