




WXF003

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R & ΜΠΟΥΤΟΝ 10AX 1&2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	Μεσαίο πλακίδιο
------------------------	-----------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1
-----------------	---

Διαστάσεις

Διαστάσεις	45 x 45 mm
Ενσωματωμένο βάθος	34 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	34 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό πλήκτρο
------------------------------	--------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Κείμενο

Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Λειτουργία διακόπτη	2-κατευθύνσεων

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι