



KB190B

Barre de pontage 1P 100A languette 20mm² 57m

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

100 A

Architecture

Nombre de pôles

1

Dimensions

Longueur

1000 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs

4000 V

Tension assignée d'emploi Ue

415 - 415 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide

20 mm²

Type de connexion / prise

Barre de pontage avec broche

Capacité

Nombre de modules

57

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui