



KB190B

Barre de pontage 1P 100A languette 20mm² 57m

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 100 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Dimensions

Longueur 1000 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Tension assignée d'emploi Ue 415 - 415 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 20 mm²

Type de connexion / prise Barre de pontage avec broche

Capacité

Nombre de modules 57

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui