



KB190B

Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm², 100A, 57M

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	100 A
----------------------------	-------

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Dimensiones

Longitud	1000 mm
----------	---------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
--	--------

Tensión asignada de empleo en alterna	415 - 415 V
---------------------------------------	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	20 mm ²
---	--------------------

Tipo de conector/toma de corriente	Barra de fase con horquilla
------------------------------------	-----------------------------

Capacidad

Número de módulos	57
-------------------	----

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Si
---------------	----