



KB190B

Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 20mm² 57M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 100 A

Architektura

Liczba biegunów 1

Wymiary

Długość 1000 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 4000 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 415 - 415 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 20 mm²

Typ złącza/wtyku Szyna zbiorcza fazowa ze sworzniem

Pojemność

Liczba modułów 57

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak