



KB190B

### Шина гребінчаста 1P 20мм<sup>2</sup> 57M

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 100 A |
|-------------------|-------|

##### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 1 |
|-------------------|---|

##### Розміри

|         |         |
|---------|---------|
| Довжина | 1000 mm |
|---------|---------|

##### Напруга

|   |        |
|---|--------|
| Номінальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|---|--------|

|   |             |
|---|-------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 415 - 415 V |
|---|-------------|

##### Під'єднання

|   |                    |
|---|--------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 20 mm <sup>2</sup> |
|---|--------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Тип роз'єму/штекера | Фазна шина зі штирем |
|---------------------|----------------------|

##### Емність

|                   |    |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 57 |
|-------------------|----|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|