



KB190C

Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm², 100A, 24M color gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 100 A

Arquitectura

Número de polos 1

Dimensiones

Longitud 420 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4000 V

Tensión asignada de empleo en alterna 415 - 415 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 20 mm²

Tipo de conector/toma de corriente Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos 24

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí