



KB190C

Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm², 100A, 24M color gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

100 A

Arquitectura

Número de polos

1

Dimensiones

Longitud

420 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

4000 V

Tensión asignada de empleo en alterna

415 - 415 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido

20 mm²

Tipo de conector/enchufe

Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos

24

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí