



KB190C

### Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale 100 A

##### Architettura

Numero di poli 1

##### Serie

Lunghezza 420 mm

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp 4000 V

Tensione nominale d'impiego CA 415 - 415 V

##### Connessione

Sezione conduttore rigido 20 mm<sup>2</sup>

Tipo di connettore Sbarra di fase con pin

##### Numero di moduli

Numero di moduli 24

##### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì