



KB190C

Barretta di cablaggio a puntale 100A 1P 24 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	100 A
-------------------	-------

Architettura

Numero di poli	1
----------------	---

Serie

Lunghezza	420 mm
-----------	--------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
--	--------

Tensione nominale d'impiego CA	415 - 415 V
--------------------------------	-------------

Connessione

Sezione conduttore rigido	20 mm ²
---------------------------	--------------------

Tipo di connettore	Sbarra di fase con pin
--------------------	------------------------

Numero di moduli

Numero di moduli	24
------------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----