



KB190C

**Pente de lig. 1P 100A (pont.) 20mm<sup>2</sup> 24M**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	100 A
------------------	-------

**Arquitetura**

Número de polos	1
-----------------	---

**Dimensões**

Comprimento	420 mm
-------------	--------

**Tensão**

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

Tensão nominal de funcionamento Ue	415 - 415 V
------------------------------------	-------------

**Ligações**

Secção transversal de condutor rígido	20 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------------

Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com pino
------------------------	-----------------------------

**Capacidade**

Número de módulos	24
-------------------	----

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----