



KB190C

**ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 100A 24M**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 100 A

**Αρχιτεκτονική**

Αριθμός πόλων 1

**Διαστάσεις**

Μήκος 420 mm

**Τάση**

Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα  $U_{imp}$  4000 V

Όνομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  415 - 415 V

**Σύνδεση**

Διατομή άκαμπτου αγωγού 20 mm<sup>2</sup>

Τύπος σύνδεσης Φάση διακλάδωσης με pin

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 24

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι