




KB190C

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 1P 100A 24M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	100 A
------------------	-------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	1
---------------	---

Διαστάσεις

Μήκος	420 mm
-------	--------

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp}	4000 V
--	--------

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	415 - 415 V
-----------------------------------	-------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	20 mm ²
-------------------------	--------------------

Τύπος σύνδεσης	Φάση διακλάδωσης με pin
----------------	-------------------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	24
-------------------	----

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----