



KB190C

Шина гребінчаста 1P 20мм² 24М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 100 A

Архітектура

Кількість полюсів 1

Розміри

Довжина 420 mm

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} 4000 V

Номинальна робоча напруга змінного струму 415 - 415 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 20 mm²

Тип роз'єму/штекера Фазна шина зі штирем

Ємність

Кількість модулів 24

Sustainability

Відповідність RoHS Так