




KB190C

Шина гребінчаста 1P 20мм² 24М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	100 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	420 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	20 mm²
---	--------

Ємність

Кількість модулів	24
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----