



387703

Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Duroplast

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Connectiviteit

Aansluitwijze Klemmontage

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 0

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Elektrische Stroom

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder neonlamp

Schakelmodus Kruis

Duurzaamheid

RoHS conform Ja