



387703

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Materiales**

Material Duroplástico

**Identificación**

Disposición de montaje Elemento básico

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje de garra

**Controles e indicadores**

Número de teclas 0

**Dimensiones**

Dimensiones 71 x 71 mm

Profundidad del montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK IK05

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 10 A

**Texto**

Tipo de montaje Con garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin lámpara de neón

Modo conmutación Cruzamiento

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS Sí