



387703

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Corriente de conmutación | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|--------------------------|------------------------|

Instalación, montaje

| | |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Tensión

| | |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 250 V |
|------------------|-------|

Materiales

| | |
|----------|--------------|
| Material | Duroplástico |
|----------|--------------|

Identificación

| | |
|------------------------|-----------------|
| Disposición de montaje | Elemento básico |
|------------------------|-----------------|

Conectividad

| | |
|-----------------|------------------|
| Tipo de montaje | Montaje de garra |
|-----------------|------------------|

Controles e indicadores

| | |
|------------------|---|
| Número de teclas | 0 |
|------------------|---|

Dimensiones

| | |
|-------------|------------|
| Dimensiones | 71 x 71 mm |
|-------------|------------|

| | |
|------------------------|-------|
| Profundidad de montaje | 32 mm |
|------------------------|-------|

| | |
|---|-------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 35 mm |
|---|-------|

Seguridad

| | |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

| | |
|---------------------------|------|
| Resistencia al impacto IK | IK05 |
|---------------------------|------|

Arquitectura

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Elemento de control/operación | Maneta rotativa corta |
|-------------------------------|-----------------------|

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

Texto

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de montaje | Con garras de expansión |
|-----------------|-------------------------|

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo de conexión | Con bornes roscados |
|------------------|---------------------|

| | |
|-------------|---------------------|
| Iluminación | Sin lámpara de neón |
|-------------|---------------------|

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Tipo de conmutación / variante | Cruzamiento |
|--------------------------------|-------------|

Sostenibilidad

| | |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|