




387703

Interruttore a manopola croce 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Materiale	Duroplastica
-----------	--------------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino
---------------------------------	--------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
-----------------	---

Serie

Serie	71 x 71 mm
-------	------------

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

Profondità delle scatole da incasso	35 mm
-------------------------------------	-------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante corta
-------------------------------	------------------------

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Testo

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Illuminazione	Senza lampadina fluorescente
---------------	------------------------------

Tipo di commutazione	Intermedio
----------------------	------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----