




387703

Draaischak. kruis, berker 1930/Glas/R.classic

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaihendel
-------------------	-------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Zonder glimlamp
Schakelmodus	Kruis

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----