



387703

1930/Glas/R.c - inverter rotativo

Características técnicas

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Material

Duroplastic

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem com garras

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

0

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK

IK05

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Inversor de grupo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim