



387703

1930/Glas/R.c - inverter rotativo

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Tensão

Tensão nominal 250 V

Materiais

Material Duroplastic

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 0

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Botão de giro curto

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Illuminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Inversor de grupo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim