



387703

**Вимикач хрестовий поворотний 10A/250B 1930/Glas/R.classic**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Напруга**

Номінальна напруга 250 V

**Матеріали**

Матеріал Дюропласт

**Ідентифікація**

Схема монтажу Базовий елемент

**Підключення**

Тип монтажу Гачкове кріплення

**Елементи керування та індикатори**

Кількість кнопок 0

**Розміри**

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

**Безпека**

Ударостійкість IK IK05

**Електричний струм**

Номінальний струм 10 A

**Тексти**

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемми

Освітлення Без неонові лампи

Тип перемикачння Хрестовий вимикач

**Sustainability**

Відповідність RoHS Так