



41086086

Zásuvka s přep. ochr., SCHUKO s popis. polem, šr. sv., Berker Q.x, antracit sam.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Termoplast
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěná hloubka	32 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby Upevnění příchytkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ano
---------------	-----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení	Integrovaná kontrolní světlo provozu Integrovaná kontrolka chyby
---------------------------------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ano

Texty

Potisk	S potiskem
Kryt	Centrální krycí deska
Osvětlení	S kontrolkou LED pro indikaci provozu/chyby

Texty

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami