



936752509



Serieimp.dr. 2x maakcontact, berker Integro, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
| Impulsstroom | 10 A |

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Uitvoering

| | |
|-------------------|------------------|
| Bedieningselement | Dubbele drukknop |
| Aantal polen | 2 |

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Polarwit |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Transparant | Nee |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Hoogte | 55,50 mm |
| Breedte | 55,50 mm |
| Diepte | 25 mm |
| Inbouwdiepte | 10 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 13 mm |

Bediening en signalering

| | |
|----------------------|----------------|
| Aantal toetsen | 2 |
| Type drukknop | Serie drukknop |
| Met terugmeldcontact | Nee |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Teksten

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Klem | Gemeenschappelijke ingangsklem |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |

Geschikt voor

| | |
|---------|--|
| integro | |
|---------|--|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |