



936752509



Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	erijski taster
Broj polova	2

Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Dubina	25 mm
Ugrađena dubina	10 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	13 mm

Kontrole i indikatori

Broj tipki	2
Vrsta tastera	Serijski taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Klema	Zajednička ulazna klema
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

integro	
---------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da