




936752509

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Dvojité tlačítko
Počet pólů	2

Materiál

Barva	Polární bílá
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	55,50 mm
Šířka	55,50 mm
Hloubka	25 mm
Vestavěná hloubka	10 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	13 mm

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	2
Typ tlačítka	Sériové tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Potisk	Bez potisku
Svorka	Společná vstupní svorka
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

Berker Integro	
----------------	--

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----