



SL200553D5

Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor hrast

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 83 - 135

Dimenzije

Visina 55 mm

Širina 20 mm

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Otpornost na udarce IK IK07

Pogodno za

SL standardni 20x55

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da