



SL200553D5

Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20x55 mm, Dekor hrast

#### Tehničke karakteristike

##### Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

##### Postavke

Ugaoni domet 83 - 135

##### Dimenzije

Visina 55 mm

Širina 20 mm

##### Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP40

Otpornost na udarce IK IK07

##### Konfiguracija

Preklapanje Da

##### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

#### Ilustracije / crteži

