



WNC161



IP55

**Toma Schuko, completa superficie, gris**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour Gris oscuro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %

**Dimensiones**

Altura 75 mm

Anchura 75 mm

Profundidad 65 mm

Número de unidades 2

Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Profundidad del montaje 65 mm

Altura de la banda P-touch para el campo de etiquetado 0 mm

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo

Sección máxima del conductor 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Instalación, montaje**

Montaje en Montaje en superficie

Posición de montaje/conexión Horizontal

**Conectividad**

Tipo de conexión Borne de tornillo

Con soporte para montaje con garras No

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

**Accesorios**

Preequ Coastado con Toma de corriente

**Tapa, puerta**

Tipo de tapa Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final

**Capacidad**

Número de módulos 1

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada Sí

Resistencia al impacto IK IK05

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Utilizable en una clase de protección IP superior IP55 con tapa cerrada

**Funciones**

Con iluminación orientable No

Con iluminación funcional No

**Identificación**

Con impresión No

**Texto**

Tapa Cubierta total

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Etiqueta Sin etiquetado

Borne Borne de conexión de 2 conductores Wago bloqueable para cableado  
Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa

**Características técnicas**

cubyko

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme RoHS Sí