




471501



### Zásuvka SCHUKO s víčkem, wg Up IP44, hnědá lesk

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Hnědá

Kód RAL 8011

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 53,50 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 31 mm

Vestavěná hloubka 31,20 mm

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

##### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víčkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

##### Příslušenství

Popisové pole Ne

##### Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt

##### Kapacita

Počet modulů 1

##### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP44

##### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

---

**Identifikace**

|            |    |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

**Texty**

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Kryt          | Centrální krycí deska                         |
| Ochrana       | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami                      |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|