




1087710300

Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, K.5, Alu elox

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Otočný
-----------------------	--------

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný

Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	55 mm
Hloubka	20 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Potisk	S potiskem
Způsob montáže	Pro přišroubování

Vhodné pro

Berker K.x	
------------	--