




3315397009



#### Technické vlastnosti

##### Připojení

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Typ konektoru/zástrčky | USB |
| Počet přípojek         | 2   |

##### Frekvence

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Frekvence zvuku | 20 - 20 Hz |
|-----------------|------------|

##### Materiál

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva            | Polární bílá       |
| Kód RAL          | 9010               |
| Povrchová úprava | Lesklý<br>Matná    |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota |
| Povrch           | Neošetřený         |

##### Rozměry

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Výška             | 71 mm    |
| Šířka             | 71 mm    |
| Hloubka           | 36,40 mm |
| Vestavěná hloubka | 24,90 mm |

##### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

##### Vybavení

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Stíněný                    | Ano |
| S protiprachovými krytkami | Ne  |

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Texty

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Výstup                | S přímým vývodem   |
| Popis                 | Bez pole pro popis |
| Nosná deska/nosný rám | S nosným rámem     |

##### Vhodné pro

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |