




3315397009



## USB/3.5 mm ljudutgång

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Anslutning/anslutningstyp | USB |
| Antal anslutningar        | 2   |

#### Frekvens

|              |            |
|--------------|------------|
| Ljudfrekvens | 20 - 20 Hz |
|--------------|------------|

#### Material

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Färg         | Vit             |
| RAL-kod      | 9010            |
| Ytbehandling | Blank<br>Matt   |
| Material     | Metall<br>Plast |
| Behandling   | Obehandlad      |

#### Dimensioner

|                |          |
|----------------|----------|
| Höjd           | 71 mm    |
| Bredd          | 71 mm    |
| Djup           | 36,40 mm |
| Inbyggjadsdjup | 24,90 mm |

#### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

#### Utrustning

|               |     |
|---------------|-----|
| Avskärmad     | Ja  |
| Med dammskydd | Nej |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Text

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Uttagsmoduler             | Med rakt uttag |
| Märkning                  | Utan märkfält  |
| Montageplatta/montagering | Med stödning   |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |