



HNG7512507035B

Goulotte de câblage en PPO sans halogene HNG 75x125mm gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hauteur              | 75 mm   |
| Largeur              | 125 mm  |
| Longueur             | 2000 mm |
| Largeur de la fente  | 5 mm    |
| Largeur de languette | 7,50 mm |

Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

Matière

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Matériau | Polyphenylenoxid (PPO) |
|----------|------------------------|

Fonctions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V1 |
|------------------|----|

Matière

|          |            |
|----------|------------|
| Couleur  | Gris clair |
| Code RAL | 7035       |

Architecture

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

Configuration

|                |         |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |