



REA116S



Poste intérieur audio 2fils gris clair pose saillie elcom.touch

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Gris clair
Matière	Plastique Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	74.50 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	16 mm
Dimensions	74.50 x 93 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 50 °C
Température de stockage/transport	5 - 50 °C

Tension

Tension de service par bus	24 - 24 V
----------------------------	-----------

Courant électrique

Courant absorbé en fonctionnement	180 mA
Courant absorbé (au repos)	265 mA

Ecran

Avec écran tactile	Non
--------------------	-----

Textes

Mode de montage	Fixation vissée sur platine support Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer Pour montage vertical
-----------------	--

Raccordement

Raccordement	Pour pousoirs d'appel d'étages Pour l'alimentation auxiliaire en option Bornier de raccordement avec Bornes à vis
--------------	---

Fonctions

Type d'interphone	Audio
Régulation de l'intensité lumineuse	Oui

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Non
-------------------------------------	-----