



**Univ. IP44 a.650 l.300 p.205**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	650 mm
Largura	300 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09

**Equipamento**

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	2

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	4
-----------------	---

**Materiais**

Acabamento	Mate
------------	------

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----