




REA115S



Poste intérieur audio 2fils noir pose saillie elcom.touch

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Noir
Matière	Plastique Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	74.50 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	16 mm
Dimensions	74.50 x 93 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 50 °C
Température de stockage/transport	5 - 50 °C

Tension

Tension de service par bus	24 - 24 V
----------------------------	-----------

Courant électrique

Courant absorbé en fonctionnement	180 mA
Courant absorbé (au repos)	265 mA

Ecran

Avec écran tactile	Non
--------------------	-----

Textes

Mode de montage	Fixation vissée sur platine support Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer Pour montage vertical
Raccordement	Pour poussoirs d'appel d'étages Pour l'alimentation auxiliaire en option Bornier de raccordement avec Bornes à vis

Fonctions

Type d'interphone	Audio
Régulation de l'intensité lumineuse	Oui

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm²
-----------------------	-----------

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Non
-------------------------------------	-----