



REA118S



**Poste intérieur audio 2fils ultra blanc pose saillie elcom.touch**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
Matière	Plastique Thermoplastique

**Dimensions**

Hauteur	74.50 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	16 mm
Dimensions	74.50 x 93 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	5 - 50 °C
Température de stockage/transport	5 - 50 °C

**Tension**

Tension de service par bus	24 - 24 V
----------------------------	-----------

**Courant électrique**

Courant absorbé en fonctionnement	180 mA
Courant absorbé ( au repos)	265 mA

**Ecran**

Avec écran tactile	Non
--------------------	-----

**Textes**

Mode de montage	Fixation vissée sur platine support Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer Pour montage vertical
Raccordement	Pour pousoirs d'appel d'étages Pour l'alimentation auxiliaire en option Bornier de raccordement avec Bornes à vis

**Fonctions**

Type d'interphone	Audio
Régulation de l'intensité lumineuse	Oui

**Raccordement**

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Accessoires**

Appareil supplémentaire additionnel	Non
-------------------------------------	-----