



REA118S



### Poste intérieur audio 2fils ultra blanc pose saillie elcom.touch

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Couleur	Ultra blanc
Matière	Plastique Thermoplastique

##### Dimensions

Hauteur	74.50 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	16 mm
Dimensions	74.50 x 93 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 50 °C
Température de stockage/transport	5 - 50 °C

##### Tension

Tension de service par bus	24 - 24 V
----------------------------	-----------

##### Courant électrique

Courant absorbé en fonctionnement	180 mA
Courant absorbé ( au repos)	265 mA

##### Ecran

Avec écran tactile	Non
--------------------	-----

##### Textes

Mode de montage	Fixation vissée sur platine support Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer Pour montage vertical
Raccordement	Pour poussoirs d'appel d'étages Pour l'alimentation auxiliaire en option Bornier de raccordement avec Bornes à vis

##### Fonctions

Type d'interphone	Audio
Régulation de l'intensité lumineuse	Oui

##### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

##### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

##### Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Non
-------------------------------------	-----