



WNC162



IP55

cubyko s - Tomada Schuko x2 horiz, cinz

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

0 %

Dimensões

Altura 76 mm

Largura 147 mm

Profundidade 65 mm

Número de unidades 2

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 0 mm

Profundidade da montagem 65 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 0 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

Secção transversal de condutores 1,0 - 2,5 mm²

Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio 1,0 - 2,5 mm²

Instalação, montagem

Montagem Montagem à superfície

Posição de montagem/ligação Horizontal

Conetividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Com fixação por garras Não

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Pré-equipado com 2x tomadas

Tampa, porta

Tipo de tampa	Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
---------------	---

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
------------------------------	-----

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP55 com tampa fechada
---	------------------------

Funções

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

Com iluminação funcional	Não
--------------------------	-----

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Alojamento completo
-------	---------------------

Cablagem	Mecanismos com fios
----------	---------------------

Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
----------	-------------------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Etiqueta	Sem etiqueta
----------	--------------

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----
