



WNC162



IP55

ΣΥΒΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΔΙΠΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Διαστάσεις

Ύψος 76 mm

Πλάτος 147 mm

Βάθος 65 mm

Αριθμός μονάδων 2

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ενσωματωμένο βάθος 65 mm

Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 0 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Διατομή αγωγού 1,0 - 2,5 mm²

Διατομή εύκαπτου αγωγού χωρίς ακροδέκτη και μανδύα 1,0 - 2,5 mm²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Οριζόντια

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Με στήριξη με νύχι Όχι

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα Όχι

Με καπάκι Ναι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Προεξοπλισμένο με 2x πρίζες

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση

Χωρητικότητα

| | |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 2 |
|-------------------|---|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Με επαφές ασφαλείας | Ναι |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK05 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP55 |
| Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP | IP55 με κλειστό κάλυμμα |

Λειτουργίες

| | |
|----------------------------|-----|
| Με φωτισμό προσανατολισμού | Όχι |
| Φωτιζόμενο | Όχι |

Αναγνωριστικό (ID)

| | |
|--------------|-----|
| Με αποτύπωμα | Όχι |
|--------------|-----|

Κείμενο

| | |
|----------------|----------------------------------------|
| Κάλυμμα | Πλήρες περίβλημα |
| Καλωδίωση | Μηχανισμοί σύνδεσης |
| Ασφάλεια | Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής |
| Είδος σύνδεσης | Με plug-in ακροδέκτες |
| Επιγραφή | Χωρίς επιγραφή |

Κατάλληλο για

| | |
|--------|--|
| cubyko | |
|--------|--|

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |