





REN410X



Module audio 2fils acier inoxydable modesta

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

Matière

Finition	Mat
Matière	Métal Acier inoxydable

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	21 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	2 fils
---	--------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm²
-----------------------	-----------

Équipement

Méthode de construction modulaire	Oui
-----------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----