


REN410X



**Module audio 2fils acier inoxydable modesta**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de montage Installation à encastrer

**Matière**

Finition Mat  
Matière Métal  
Acier inoxydable

**Commandes et indicateurs**

Nombre de boutons d'appels 0

**Tension**

Tension de service 24 - 24 V

**Dimensions**

Dimensions 120 x 120 mm  
Hauteur 120 mm  
Largeur 120 mm  
Profondeur 21 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 55 °C  
Température de stockage/transport -30 - 80 °C

**Compatibilité**

Technique d'installation pour la communication de porte 2 fils

**Raccordement**

Section du conducteur 0 - 0 mm<sup>2</sup>

**Equipement**

Méthode de construction modulaire Oui

**Textes**

Mode de montage Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer  
Raccordement Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis  
Raccordement pour câble de raccordement module  
Protection Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme