



LFS300458VERZ

LFS, T-stuk voor goot 30x45 mm, verzinkt

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	30 mm
Breedte	45 mm
Meting a	340 mm

Toebehoren

Toebehoren	Bodemprofiel Deksel
------------	------------------------

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Ja
--	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd
Kleur	Zink

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Uitrusting

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Configuratie

Overlappend	Nee
-------------	-----

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Geschikt voor

LFS 30x45	
-----------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

